

Termékadatlap

Jellemzők

ISM20827

OPTILINE 45 taposócsatorna adapter, alumínium



Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Pólus Oszlop
Termék vagy alkatrész típusa	Adapterek összekötő sín rendszerekhez

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Kétoldalas Egy oldalas Egy szerelődoboz Két szerelődoboz
Oszlop típusa	Egy oldalas Kétoldalas
Színárnyalat	Fémes alumínium
Mennyiség készletenként	1 darab
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt
Anyag	PC/ABS
Hosszúság	110 mm
Magasság	60 mm
Szélesség	63 mm
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 NF C 68-102
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1. csomag hossza	10 cm
1. csomag súlya	54 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	30 cm

2. csomag szélessége	29,9 cm
2. csomag hossza	39,8 cm
2. csomag súlya	3,131 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	400
3.csomag magassága	45 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	37,048 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------