

Termékadatlap

Jellemzők

KAXZ1S141

Harmony K bütykös kapcsoló működtető fej
with bezel Ø 28.5 mm, fém - kulcs Ronis 455



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Sorozat K1/K2
Termék vagy alkatrész típusa	Canalis fedél
Komponens neve	KAX
Termékkompatibilitás	Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek által Ø 3.6 mm-es lyukak
Kamerakapcsoló-fej típus	Peremmel Ø 28,5 mm, fém
Kezelő típusa	Kulcs key 455
Forgatófogantyús lakat	Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása	Van matt fekete jelmagyarázat
Kapcsolási szög	45 °

Kiegészítő jellemzők

Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
CAD teljes szélesség	29 mm
CAD teljes magasság	29 mm
CAD teljes mélység	21 mm
Nettó súly	0,065 kg
Kompatibilitási kód	KAX

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Ütésállóság	35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
IP védettségi fok	IP65 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	3,000 cm
1. csomag hossza	6,000 cm
1. csomag súlya	67,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,511 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06

Egységek száma 3. csomagban	1600
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	120,352 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------