



Fő jellemzők

Készülék rövid neve	címketartó
Termék vagy alkatrész típusa	Sorkapcsos csatlakozó
Mennyiség készletenként	50 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

[I _e] névleges üzemi áram	270 A
[U _i] névleges szigetelési feszültség	690 V
Szerelési mód	Sín
Kábel keresztmetszete	4...35 mm ²
Szín	Szürke

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	7,3 cm
1. csomag hossza	23,0 cm
1. csomag súlya	45,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	10,0 cm
2. csomag szélessége	7,3 cm
2. csomag hossza	23,0 cm
2. csomag súlya	2,3 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék