

LS1D2531A65

Üres blokk szakaszoló biztosítóhoz 25A



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys LS1
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve	LS1D
Pólusok megnevezése	3P

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	Sín
Szerelési helyzet	Függőleges (tűrőhatár: +/- 25 %)
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Ue névleges üzemi feszültség	Betápláló áramkör: 6 V AC Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 500 V AC Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 440 V DC
Le névleges üzemi áram	20 A esetén betápláló áramkör 10 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus gyorsmegszakítás
Olvadóbiztosító méret	10 x 38 mm
Biztosíték típusa	AM GG

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre megfelel BV
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-50...70 °C
Magasság	55 mm
Szélesség	94 mm
Mélység	84 mm
Nettó súly	0,24 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,8 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	308,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm

2. csomag súlya	6,502 kg
3.csomag magassága	45 cm

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------