

LV426971

Compact NSXm EverLink csatlakozó 4P



Fő jellemzők

Termécsalád kompatibilitása	Compact Compact NSXm
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelcsatlakozó
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó tartozékok
Pólusok megnevezése	4P

Kiegészítő jellemzők

Mennyiség készletenként	4 darabos készlet
Csatlakozás helye	Terhelésoldali Felfelé
Névleges áramerősség	16...160 A esetén copper 16...100 A esetén aluminium
Vezető anyaga	Acél
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötés - 1 kábel 2,5...95 mm ² - tömör Csavaros bekötés 2,5...95 mm ² - sodrott Csavaros bekötés 2,5...70 mm ² - rugalmas
Control wire terminal	10 A esetén 0,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 11), Sodrott 10 A esetén 1,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 11), merev

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,5 cm
1. csomag szélessége	14,0 cm
1. csomag hossza	22,5 cm
1. csomag súlya	171,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	62,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.