

LV434557

4P4D Micrologic 2.3 AB 400 A kioldóegység



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX400...630
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	Micrologic 2.3 AB
Kioldóegység technológia	Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NSX400 Compact NSX630
Készülék alkalmazás	Special application
Number of poles	4P
Védett pólusok leírása	4t 3t + N/2 3t
Nulla helyzete	Bal
Kioldóegység védelmi funkciók	LSol
Védelem típusa	L : for túlterhelés elleni védelem (tartós) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Trip unit rated current	400 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	260...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range	15 S -1,5 x Ir 0,35 S -7,2 x Ir 0,5 s -6 x Ir
Termikus memória	20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Rögzített
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Neutral protection settings	0,5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) Nincs védelem (3t)

Zónaszelektív reteszelés ZSI	Nincs
Helyi jelzés	Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld) Túlterhelés: LED 90% Ir (piros) Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	Marine GL Bridge[RETURN]EAC[RETURN]CCC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	17,7 cm
1. csomag hossza	21,6 cm
1. csomag súlya	1,784 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	18,506 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------