

Termékadatlap

Jellemzők

LV480881

ISFL160 blok 3 CTs 150/5A-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító



Fő jellemzők

Termékválaszték	ISFL250...630
Termékcsalád	FuPacT
Termék vagy alkatrész típusa	Szigetelt csatlakozó blokk
Készülék alkalmazás	Tápegység
Termékcsalád kompatibilitása	FuPacT Fupact ISFT ISFL160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Pólusok megnevezése	3P
Áramtranszformátor arány	150/5 A
Fogyasztás [VA]	1,5 VA

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Mérési tartozék
Áramtranszformátor típus	1. mérési osztály
Maximum safety factor	5
[Ue] névleges üzemi feszültség	800 V AC 50/60 Hz
IP védettségi fok	IP20
Szabványok	VDE 0435 BS 7671 IEC 60044-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Magasság	328,5 mm
Szélesség	49,5 mm
Mélység	30 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1. csomag hossza	37,5 cm
1. csomag súlya	1,091 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	22,586 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------