

LV480882

ISFL160 blok 3 CTs 150/1A-cl 1-2,5VA,
szakaszolókapcsoló-biztosító



Fő jellemzők

Termékválaszték	ISFL250...630
Termékcsalád	FuPacT
Termék vagy alkatrész típusa	Szigetelt csatlakozó blokk
Készülék alkalmazás	Tápegység
Termékcsalád kompatibilitása	FuPacT Fupact ISFT ISFL160 kapcsolható olvadóbiztosítás szakaszoló
Pólusok megnevezése	3P
Áramtranszformátor arány	150/1 A
Fogyasztás [VA]	2,5 VA

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Mérési tartozék
Áramtranszformátor típus	1. mérési osztály
Maximum safety factor	5
[Ue] névleges üzemi feszültség	800 V AC 50/60 Hz
IP védettség fok	IP20
Szabványok	VDE 0435 IEC 60044-1 BS 7671
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Magasság	328,5 mm
Szélesség	49,5 mm
Mélység	30 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	6,2 cm
1. csomag hossza	37,0 cm
1. csomag súlya	417,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	9,106 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------