

LV480888

ISFL250-630 1 CT áramváltó blok 600/5-cl
1-5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító



Fő jellemzők

Termékválaszték	ISFL160 ISFT100
Termékcsalád	FuPacT
Termék vagy alkatrész típusa	Áramtranszformátor
Készülék alkalmazás	Tápegység
Termékcsalád kompatibilitása	FuPacT Fupact ISFT ISFL250 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló FuPacT Fupact ISFT ISFL400 FuPacT Fupact ISFT ISFT100 FuPacT Fupact ISFT ISFL1250
Áramtranszformátor arány	600/5 A
Fogyasztás [VA]	5 VA

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Mérési tartozék
Áramtranszformátor típus	1. mérési osztály
Maximum safety factor	5
[Ue] névleges üzemi feszültség	800 V AC 50/60 Hz
IP védettségi fok	IP20
Szabványok	IEC 60044-1 VDE 0435 BS 7671
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Magasság	78 mm
Szélesség	60 mm
Mélység	30 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	5,0 cm
1. csomag hossza	8,0 cm
1. csomag súlya	180,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,655 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------