



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easypact CVS400...630
Termékcsalád	EasyPact
Termék neve	EasyPact CVS
Készülék rövid neve	CVS630F
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Hálózat típusa	AC
Le névleges üzemi áram	AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
I _{th} konvencionális termikus szabad levegő áram	400 A -50 °C
I _{cm} névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	105 KA hálózatoldali védelem megszakítóval 7,1 kA egyedi bontó kapcsoló
Megszakítónévleges értékek kód	NA
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN 60947-4-1 Igen megfelel IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC-23B AC-22A
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
I _{cw} névleges rövidzárlati kiállási áram	5 KA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 5 KA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 1,93 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Nem
Mechanikai tartósság	15000 ciklus megfelel IEC 60947-3
Elektromos élettartam	AC-22A: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3
Csatlakozási távolság	45 mm
Magasság	255 mm
Szélesség	140 mm
Mélység	110 mm
Nettó súly	6,05 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 EN 60947-4-1
Terméktanúsítványok	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]GOST
Áramütés védelmi osztály	II osztály
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,3 cm
1. csomag szélessége	15,5 cm
1. csomag hossza	29 cm
1. csomag súlya	4,962 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	15,652 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------