

METSEPM89RD96

Különálló kijelző PM8000-hez, 3m kábel + rögzítési tartozékok



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék vagy komponens típusa	Távoli kijelző adapter
Készülékalkalmazás	HVAC
Termékcsalád kompatibilitás	PowerLogic PM8000 PowerLogic ION7550
Kijelző típusa	Színes TFT LCD

Kiegészítő jellemzők

Kijelző felbontása	320 x 240 pixels QVGA
Kijelző mérete	3,5 inch
Megjelenített információ	Energiafogyasztás Feszültség Teljesítmény Harmonikus torzítás Frekvencia Áramerősség Rendszerriasztás I/O állapot
Üzenetek megjelenítési kapacitása	Grafikus objektumok (sín, gomb, fény..)
Helyi jelzés	Állapot: LED-ek (zöld-sárga) Riasztás: LED-ek (vörös)
Vezérlés típusa	5 x nyomógomb reteszelés
Csatlakozótípus	RJ45
Tartozékok	Rögzítő hardver Kábel (mellett 3 m)
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Szerelési támogatás	Előlap távoli kijelző
Szélesség	96 mm
Magasság	96 mm
Telepítési mélység	27 mm
Termék súlya	300 g

Környezet

IP védettségi szint	IP547 megfelel IEC 60529
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	0...3000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...85 °C
Termék minősítések	IEC-Ex INE 16.0047X

Csomagolási egység

1. csomag súlya	180,000 g
1. csomag magassága	45,000 mm
1. csomag szélessége	96,000 mm
1. csomag hosszúsága	96,000 mm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.