

MGN02163

ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosító szakszoló, D02 1P, 63A



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti9 D0
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolható olvadóbiztosító szakszoló
Készülék rövid neve	D02
Pólusok megnevezése	1P
Védett pólusok száma	1
Felhasználási kategória	AC-22A megfelel IEC 60947-3 DC-22B megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	63 A
Olvadóbiztosító görbe	AM GG
Olvadóbiztosító méret	15 x 36 mm
Biztosító méret	D02
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V AC 50/60 Hz 48 Veff DC
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	3
Magasság	88 mm
Szélesség	27 mm
Mélység	68 mm
Mechanikai tartósság	8500 ciklus nyitott
Elektromos élettartam	1500 ciklus
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1,5...35 mm ² merev Csavaros csatlakozás 1,5...25 mm ² rugalmas Csavaros csatlakozás 1,5...25 mm ² rugalmas kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték	3 N.m

Környezet

Szabványok	EN 60947-2 IEC 60269-1/2 EN 60947-4-1 IEC 60269-3 IEC 60947-1 IEC 60947-3
Minőségi címkék	VDE
IP védettség szint	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,7 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	136,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,8 cm
2. csomag hossza	33,5 cm
2. csomag súlya	1,64 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	10,296 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------