

MGN02663

ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós
szakaszoló, D02 1P-N, 63A



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti9 D0
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve	D02
Pólusok megnevezése	1P+N
Védett pólusok száma	1
Felhasználási kategória	AC-22A megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	63 A
Olvadóbiztosító görbe	GG AM
Olvadóbiztosító méret	15 x 36 mm
Biztosító méret	D02
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	6
Magasság	88 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	68 mm
Mechanikai tartósság	8500 ciklus nyitott
Elektromos élettartam	1500 ciklus
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1,5...35 mm ² merev Csavaros csatlakozás 1,5...25 mm ² rugalmas Csavaros csatlakozás 1,5...25 mm ² rugalmas kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték	3 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60269-3 EN 60947-2 IEC 60269-1/2 EN 60947-4-1 IEC 60947-1 IEC 60947-3
Minőségi címkék	VDE
IP védettségi szint	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	5,4 cm
1. csomag hossza	9 cm
1. csomag súlya	254 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,8 cm
2. csomag hossza	33 cm
2. csomag súlya	1,59 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	10,117 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------