

Termékadatlap

Jellemzők

MGU50.453.18Z

UNICA TV/R aljzat, átmenő, 17dB,felf.rendsz.fehér



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa	TV/FM aljzatmodul
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
TV aljzat típusa	Intermediate
Színárnyalat	Fehér
A használat feltétele	Soros elosztórendszerek

Kiegészítő jellemzők

TV-csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
Rádió csatlakozás	IEC 9,52 mm csatlakozó
Maximum branch attenuation	TV <0,5 dB
Vonali csillapítás	17 DB TV/UHF jel125...860 MHz 17 DB TV/VHF jel47...68 MHz 32 dB Rádió jel87,5...108 MHz
Egyenáramú	Igen
Mennyiség soronként	7
Modulok száma	2 modul
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Mélység	28 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási mélység	18 mm
Nettó súly	0,112 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20
IK védettségi fok	IK02
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	15...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
Környezeti jellemző	Benzin Fehérítő Folyékony szappan Alkohol UV-álló Olaj Ablaktisztító folyadék Aceton
Szabványok	EN 50083-3 EN 50083-4 EN 50083-2 EMC/EN/IEC 61547

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,6 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	98,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,5 cm
2. csomag szélessége	19,5 cm
2. csomag hossza	21,5 cm
2. csomag súlya	980,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------