

MGU66.004V.0M2

UNICA Top kettes függőleges keret, alumínium
betéttel, cseresznye fa



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Esztétikai név	Unica Top
Sorolás száma	2-es sorolás függőleges
Rögzítési mód	Rápatintható
Keret színe	Cseresznyefa
Dekoráció színe	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: takarókeret ASA + PC: átmenő rész
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	161 mm
Szélesség	80 mm
Mélység	14 mm
Középpontok közötti távolság	71 mm
Nettó súly	0,064 kg
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	Ablaktisztító folyadék Aceton Alkohol Benzin Fehérítő Folyékony szappan Olaj UV-álló

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,6 cm
1. csomag szélessége	9,6 cm
1. csomag hossza	17,1 cm
1. csomag súlya	52,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	6,5 cm

2. csomag szélessége	12,2 cm
2. csomag hossza	18,7 cm
2. csomag súlya	214,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	48
3.csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	3,897 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------