

MIP22112S

RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, fűstsínű átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x12 modul, PEN sín, komplett, fehér



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MP
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Fűstsínű
Szélesség	Fal: 270 mm Külső: 294 mm
Magasság	Fal: 228 mm Külső: 252 mm
Mélység	Külső : 18 mm Fal : 80 mm Teljes : 98 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm-es osztások	24
Összesen 18 mm-es modulok	12
[In] névleges áram	63 A
A sín típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Előre vágott lyukak
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 8 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 8 kimenők
Elosztóblokk kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 1 x 16 mm ² esetén nulla 3 x 6 mm ² esetén föld 3 x 6 mm ² esetén nulla 4 x 10 mm ² esetén föld 4 x 10 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Belső mélység	76 mm
Szín	Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: füstölt (RAL 9003)
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Minőségi címkék	IMQ
Tűzellenállási képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védelmi fokozat	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,800 cm
1. csomag szélessége	25,200 cm
1. csomag hossza	29,400 cm
1. csomag súlya	874,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	53,000 cm
2. csomag szélessége	30,700 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	8,000 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	128
3. csomag magassága	120,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	140,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------