

MIP82104

RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó hátlap,
süllyesztett, 1x4 modul, PEN sín



Fő jellemzők

Termékválaszték	Resi9
Termék vagy alkatrész típusa	Alapszerkezet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Tartománykompatibilitás	Resi9 Resi9 MP
[In] névleges áramerősség	50 A
Nb of horizontal rows	1
Nb of 18 mm modules per row	4
A sorkapcsok száma	1 föld (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 4 kimenők 1 nulla (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 4 kimenők
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm-es osztások	2
Összesen 18 mm-es modulok	4
Kábelbemenet	Előre vágott lyukak
Elosztóblokk kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 1 x 16 mm ² esetén nulla 1 x 6 mm ² esetén föld 1 x 6 mm ² esetén nulla 2 x 10 mm ² esetén föld 2 x 10 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag
Szélesség	Fal: 126 mm
Magasság	Fal: 228 mm
Mélység	Fal: 80 mm Külső: 18 mm Teljes: 98 mm

Környezet

Szabványok	EN 50102 IEC 60695-2-11
Tűzellenállási képesség	Hátsó rész: 650 °C
IK védettségi fok	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	12,6 cm
1. csomag hossza	22,8 cm

1. csomag súlya	302 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	52 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	6,04 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	160
3.csomag magassága	60 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	60,32 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------