

MTN2301-6051

MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, rugós
bekötés, 16 A, D-Life, pezsgő



Fő jellemzők

Termékválaszték	Merten System M
Esztétikai név	System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzatszám	1
Névleges áram	16 A
Sorolás száma	1-es sorolás
Színárnyalat	Pezsgő
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Anyag	Fém fémes
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Hosszúság	71 mm
Magasság	40 mm
Szélesség	71 mm

Környezet

Felületkezelési mód	Lakkozott
Szabványok	DIN 49440

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hossza	7,1 cm
1. csomag súlya	95,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	8,9 cm
2. csomag szélessége	17,9 cm
2. csomag hossza	26,8 cm
2. csomag súlya	1,07 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	18,5 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	4,7 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.