

MUR39008

MUREVA Styl Membrános bevezető szett,
csövekhez (10 db), polárfehér



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelbevezető
Termékcsalád kompatibilitása	Mureva Styl
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Vezetékek száma	1
Menet típusa	M20
Kábelbemenet	Könnyű szelep hozzáférés
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	PPA (poliiftalamid) SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Hosszúság	49 mm
Magasság	13 mm
Szélesség	42 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Környezet

Minőségi címkék	AENOR NF
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	15,0 cm
1. csomag hossza	15,0 cm

1. csomag súlya	46,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	8,0 cm
2. csomag szélessége	16,0 cm
2. csomag hossza	39,5 cm
2. csomag súlya	552,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	4,093 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre