



#### Fő jellemzők

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial           |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Szekrény tartozék |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Oldallemez        |
| Application                                | Többcélú          |
| For enclosure nominal dimensions           | -                 |
| Szerelési hely                             | Szekrény oldalai  |
| Mennyiség készletenként                    | 1 darab           |

#### Kiegészítő jellemzők

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád kompatibilitása | Spacial Spacial SFHD                                                          |
| Készülék összetétel          | Rögzítőelemek<br>2 oldalpanelek                                               |
| Anyag                        | Acél                                                                          |
| Szín                         | Szürke (RAL 7035)                                                             |
| Felületkezelés               | Epoxy-polyester powder                                                        |
| Rögzítési mód                | Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény külső felületéről elhelyezés |
| Magasság                     | Névleges: 1200 mm                                                             |
| Szélesség                    | Névleges: 600 mm                                                              |

#### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 6,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 59,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 120,0 cm |
| 1. csomag súlya                      | 19,0 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P2M      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12       |
| 2. csomag magassága                  | 55,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 200,0 cm |
| 2. csomag hossza                     | 120,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 250,0 kg |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                    |
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen                                                                    |
| Kínai RoHS rendelet           | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                    |

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezetvédelmi közzététel |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                         |
| <b>Garancia</b>             |                                                                                                                               |
| Garancia                    | 18 months                                                                                                                     |