



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelbevezető fedlap
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Készülék alkalmazás	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial S3DB kompakt szekrény Spacial Spacial CRNG kompakt szekrény Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
Készülék összetétel	1 membrán 1 rögzítőelemek
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	Tömszelence lemez
Anyag	Átlátszó műanyag
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel
Total cable entry number	7
Kábelbemenet száma	2 x 24...54 mm 1 x 30...60 mm 4 x 10...14 mm
Magasság	40 mm
Szélesség	Külső: 214 mm Rögzítő központi rész: 194 mm
Mélység	Rögzítő központi rész : 62 mm Külső : 88 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Nettó súly	0,29 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP669
Égés gátlás	V0 megfelel UL 94
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...100 °C
Környezeti jellemző	Olajálló megfelel UL 157 FIMKO[RETURN]UV- álló[RETURN]Időjárásálló[RETURN]Tűzállóság megfelel UL 94 V2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	22,5 cm
1. csomag súlya	290,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------