

Termékadatlap

Jellemzők

NSYBSA

Lengő gy.síntartó 3200A



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Gyűjtő sín tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Síntámasz
Anwendung	Többcélú
Szekrény névleges méretei	-
Szerelési hely	Rúdon
Sínpozíció	Vízszintes Függőleges
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SF 5G

Kiegészítő jellemzők

Készülék összetétel	Rögzítőelemek 2 I/O modul
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Rúdtámasztó: műanyag
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel
[In] névleges áramerősség	3200 A

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	31,0 cm
1. csomag súlya	870,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	50,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	106,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia	
Garancia	18 months