



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Ellenállásos hevítő ventilátorral
Teljesítménytartomány	90 W
Bemeneti feszültség	270...420 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Függőleges
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
IP védettségi fok	IP20
Terméktanúsítványok	VDE[RETURN]UL-Aex
Anyag	Tartókeret: extrudált alumínium
Magasság	200 mm
Szélesség	80 mm
Mélység	70 mm
A használat feltétele	Beépített Ethernet port Fűtés Légmenetesen zárt szekrény
Rögzítési mód	Csíptetőkkal
Rögzítés	35 mm DIN sín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	20,0 cm
1. csomag súlya	486,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	480
2. csomag magassága	80,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	301,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------