



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Ellenállásos hevítő ventilátorral
Teljesítménytartomány	20 W
Bemeneti feszültség	12...24 V DC
Villamos csatlakozás	Kábel 2 x 1...1.5 mm ² hossz: 300 mm

Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Függőleges
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
IP védettségi fok	IP20
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]VDE
Anyag	Tartókeret: extrudált alumínium
A használat feltétele	Légmenetesen zárt szekrény Fűtés Beépített Ethernet port
Rögzítési mód	Csíptetőkkal
Rögzítés	35 mm DIN sín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	7 cm
1. csomag súlya	160 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------