



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial CRNG
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	300 mm
Szekrény névleges szélessége	450 mm
Szekrény névleges mélysége	150 mm
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtó(k) 1 reteszelő rúd 1 kábelvezető tartó: felső and alsó rész
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Body type	Oldalak egyetlen gyárt részéből készülnek Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Tartókeret: acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	cULus[RETURN]UL-Aex[RETURN]DNV Marine
Nettó súly	5,611 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	32,0 cm
1. csomag szélessége	47,0 cm
1. csomag hossza	17,0 cm

1. csomag súlya	5,611 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	78
2.csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	204 cm
2. csomag súlya	474 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------