



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial CRNG
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	600 mm
Szekrény névleges szélessége	500 mm
Szekrény névleges mélysége	200 mm
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 ajtó 1 reteszelő rúd
Ajtó típusa	Üvegezett
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Body type	Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve Oldalak egyetlen gyártásból készülnek
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3 mm-es kétrudas zár
Tömszelence lemez típus	Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Tartókeret: acél Ajtó: acél C4D
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	cULus[RETURN]UL-Aex[RETURN]DNV Marine
Nettó súly	11,334 kg

Környezet

IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK08 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	62,0 cm
1. csomag szélessége	52,0 cm
1. csomag hossza	22,0 cm

1. csomag súlya	11,334 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	18
2.csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	196 cm
2. csomag súlya	215 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------