



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Type of filter	Szabványos
Flow rate	Szabad áramlási sebesség normál szűrővel: 170 m3/h 0.85...1.1 Us: 65 m3/h at 50 Hz
Bemeneti feszültség	230 V 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Magasság	Külső: 124 mm
Szélesség	Külső: 124 mm
Mélység	Külső : 55 mm
Kivágási méretek	Ø 108 mm
Anyag	Kimeneti rács: ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) Szűrő: POM (polyoxymethylene)
Szín	Kimeneti rács: fekete Szűrő: fekete
IP védettségi szint	IP20
Készülék összetétel	1 axiális motor 2 védőrács: első és hátsó felületeken 1 szűrő: axiális motor eleje 1 kimeneti rács: első rész

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	15,0 cm
1. csomag hossza	17,0 cm
1. csomag súlya	693,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	20,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	30,0 cm
2. csomag súlya	7,576 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 3. csomagban	400
3. csomag magassága	125,0 cm
3. csomag szélessége	100,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	306,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------