



Fő jellemzők

Category	Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Lépcsős csúszka
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD Thorsman Thalassa PLA
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	- D: 320 mm
Szerelési hely	Szekrény oldalai
Készülék összetétel	4 csúszósaru 4 csúszó alátámasztás M8-as csapszeggel rögzítőelemek
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Csúszó alátámasztás: acél Csúszósín: alumínium

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel
Beállítás	A lemezek és más tartozékok mélységében, 12,5 mm-es lépésekben
Mélység	Maximális mélység beállítása : 250 mm Minimális mélység beállítása : 35 mm
ISO menet	M8

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	16,0 cm
1. csomag hossza	40,0 cm
1. csomag súlya	1,081 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------