

Termékadatlap

Jellemzők

NSYIN4551

Zár kulccsal, típus: 455



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítő kiegészítő
Termék vagy alkatrész típusa	Hengeres ház
Application	Többcélú
Rögzítés	Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
Termék kompatibilitása	SF, SM, SD és PLA szekrények
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM Spacial Spacial SDB Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel	1 hengerzárbetét 2 kulcs

Kiegészítő jellemzők

Mennyiség készletenként	1 darab
Zár típusa	Henger
Kulcs száma	455

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,500 cm
1. csomag szélessége	6,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	56,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,060 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	800
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	60,960 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------