



#### Fő jellemzők

|                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial                                                                                                           |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Rögzítő tartozék                                                                                                  |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Rögzítőpánt                                                                                                       |
| Application                                | Többcélú                                                                                                          |
| For enclosure nominal dimensions           | -                                                                                                                 |
| Szerelési támogatás                        | Talapzat panel                                                                                                    |
| Termékcsalád kompatibilitása               | Spacial Spacial S3DB<br>Spacial Spacial CRNG<br>Spacial Spacial SFHD<br>Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SDB |
| Készülék összetétel                        | 4 konzolok                                                                                                        |
| Mennyiség készletenként                    | 1 darab                                                                                                           |

#### Kiegészítő jellemzők

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Anyag          | Acél                                              |
| Felületkezelés | Horganyzott                                       |
| Rögzítési mód  | Csavarokkal - csavartípus M12 - padlón elhelyezés |
| Magasság       | 32,5 mm                                           |
| Szélesség      | 30 mm                                             |
| Mélység        | 53 mm                                             |
| Vastagság      | 4 mm                                              |

#### Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 2,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                | 7,0 cm   |
| 1. csomag hossza                    | 13,0 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 200,0 g  |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | PAM      |
| Egységek száma 2. csomagban         | 2000     |
| 2. csomag magassága                 | 160,0 cm |
| 2. csomag szélessége                | 100,0 cm |
| 2. csomag hossza                    | 120,0 cm |
| 2. csomag súlya                     | 426,0 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                        |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                           |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                        |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                        |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                        |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                      |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                        |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                       |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|