



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Application	Többcélú
For enclosure nominal dimensions	-
Szerelési hely	Mellső oldal
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel	1 ajtók 1 fogantyúk 4 rögzítőgyűrű

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Üvegszállal töltött poliészter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Zárolási típus	Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma	2
Ajtó típusa	Belső sima
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (110 °)
Magasság	Magvasminta: 415 mm
Szélesség	Magvasminta: 305 mm
Mélység	Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között : 26 mm Rendelkezésre álló mélység a hátsó rész között : 152 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,4 cm
1. csomag szélessége	36,9 cm
1. csomag hossza	50,1 cm
1. csomag súlya	1,669 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	38,9 cm
2. csomag szélessége	29,3 cm
2. csomag hossza	51,1 cm
2. csomag súlya	8,345 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	120 cm
3. csomag szélessége	100 cm
3. csomag hossza	90 cm
3. csomag súlya	153 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre