

NSYPMR3654

Telequick perforált szerelőlap 36x54 PLS
dobozhoz



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás	Többcélú
Szekrény névleges méretei	-
Szerelési hely	Hátoldali betétek
Szerelőlemez leírás	Telequick perforáció
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel	1 szerelőlemez pánt
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Csavarokkal - csavartípus M6 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény	150 kg
Magasság	Névleges: 360 mm
Szélesség	Névleges: 540 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,0 cm
1. csomag szélessége	31,0 cm
1. csomag hossza	50,5 cm
1. csomag súlya	1,122 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	250
2. csomag magassága	60,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	308,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------