



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó választókapcsoló
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Szerelési hely	Ajtó és szekrény
Tartománykompatibilitás	Thorsman PLA, PLAZ, PLAT verzió
Készülék összetétel	Rögztítőelemek 1 x rögztítő

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Galvanizált acél
Rögztítési mód	Rögztítő készlettel - szekrény felépítményen elhelyezés Rögztítő készlettel - ajtó súllyesztékeken elhelyezés
Működési szög	110 °
Nyitógépezet	Mechanikai rendszer

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	120,600 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	5,084 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	640
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	93,344 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------