

NSYSBM203012

SBM Ipari doboz 200x300x120 hegesztett acél
IP66



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial SBM
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Készülék rövid neve	SBMB
Szekrény típusa	Sík felületű doboz
Szekrény névleges magassága	200 mm
Szekrény névleges szélessége	300 mm
Szekrény névleges mélysége	120 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	4 fedőcsavar 1 takarólemez 1 test rögzíthető vakanyával
Test típusa	Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Mellső burkolat típusa	Teli ajtó
Fedél rögzítés	Félfordulatos fém csavar
Retesz típusa	Elveszthetetlen csavar PZ2 külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Felületkezelés	Poliészter por
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV Marine[RETURN]UL-Aex[RETURN]BV
IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK10 conforming to IEC 62262
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Nettó súly	2,512 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,2 cm
1. csomag szélessége	21,2 cm
1. csomag hossza	31 cm
1. csomag súlya	2,64 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30 cm

2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	10,564 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	140
3.csomag magassága	80 cm
3. csomag szélessége	120 cm
3. csomag hossza	160 cm
3. csomag súlya	275 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------