



#### Fő jellemzők

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial                                           |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Szekrény tartozék                                 |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Szellőztetett tető                                |
| Application                                | Elektronikus alkalmazás<br>Többcélú               |
| Nominal dimensions of the housing          | -                                                 |
| Készülék összetétel                        | Rögzítőelemek<br>4 hullámos cső<br>2 oldalpanelek |
| Termékcsalád kompatibilitása               | Spacial Spacial SFHD<br>Spacial Spacial SM        |
| Szerelési támogatás                        | Elülső talapzat                                   |

#### Kiegészítő jellemzők

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Rögzítési mód  | Csavarokkal            |
| Szín           | Szürke (RAL 7023)      |
| Felületkezelés | Epoxy-polyester powder |
| Magasság       | 100 mm                 |
| Szélesség      | Névleges: 600 mm       |

#### Környezet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| IP védettségi szint | IP20 (COM vezeték) |
| IK védelmi fokozat  | IK10               |

#### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 6,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 11,0 cm |
| 1. csomag hossza                    | 45,0 cm |
| 1. csomag súlya                     | 4,62 kg |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                    |
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen                                                                    |
| Kínai RoHS rendelet           | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                    |
| Környezetvédelmi közzététel   | A Termék Környezeti Profilja                                            |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                   |

Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|