



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa TBS
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	116 mm
Szélesség	74 mm
Mélység	62 mm
Belső magasság	105 mm
Belső szélesség	65 mm
Belső mélység	55 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Mennyiség készletenként	5 darabos készlet
Test típusa	Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa	Alacsony sima fedél
Fedél rögzítés	Fém csavarok
Retesz típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	UL 508, E típus IEC 62208
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL[RETURN]UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Szerelési hely	Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Nettó súly	0,124 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP669 megfelel NEMA 4X
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262
Tűzellenállási képesség	960 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,7 cm
1. csomag szélessége	2,58 cm
1. csomag hossza	6,68 cm

1. csomag súlya	124 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	33,4 cm
2. csomag szélessége	12,4 cm
2. csomag hossza	8,5 cm
2. csomag súlya	620 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	105
3.csomag magassága	60 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	14,26 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------