



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Többcélú
Nominal width of the housing	300 mm
Nominal depth of the housing	200 mm
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial S3DB
Szerelési hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa	FL kivágással
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 1 lemezek 1 külön tömítőgyűrű
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Lemez: acél Tömítés: polietilén (PE) hab

Kiegészítő jellemzők

Szín	Lemez: szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Magasság	245 mm
Szélesség	245 Mm Valós: 400 mm
Mélység	130 Mm Valós : 200 mm
Nettó súly	550 kg
Vastagság	1,5 mm
Kivágások száma	1 furat
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	FL21 membránokhoz
Kivágási méretek	194 x 62.5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,1 cm
1. csomag szélessége	16,5 cm
1. csomag hossza	25,6 cm
1. csomag súlya	240,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------