

NSYTRAL410

Dugaszolható áthidaló 10 láb 4 mm²-es
sorkapocshoz piros



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható készlet
Készülék rövid neve	TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás	TRV csavaros bekötés sorkapocs TRR nyomható sorkapocs TRV rugós sorkapocs sorkapocs TRH IDC sorkapocs
Utak száma	10 utas

Kiegészítő jellemzők

Kábel keresztmetszete	4 mm ²
Number of connections	2 4 3
Mérési bemenet száma	2 6 1 4 3
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Nettó súly	10,1 g
Szín	Piros

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,3 cm
1. csomag szélessége	2,5 cm
1. csomag hossza	6,0 cm
1. csomag súlya	9,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	3,0 cm
2. csomag szélessége	5,5 cm
2. csomag hossza	7,0 cm
2. csomag súlya	99,1 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	1000
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	10,388 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------