

NSYTRAL62

Dugaszolható áthidaló 2 láb 6 mm²-es
sorkapocshoz piros



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható készlet
Készülék rövid neve	TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás	TRV csavaros bekötés sorkapocs TRR benyomható sorkapocs TRV rugós sorkapocs sorkapocs TRH IDC sorkapocs
Utak száma	2 utas

Kiegészítő jellemzők

Kábel keresztmetszete	6 mm ²
Number of connections	3 2
Mérési bemenet száma	1 6 4 3 2
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Nettó súly	4 g
Szín	Piros

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,0 cm
1. csomag szélessége	5,0 cm
1. csomag hossza	8,0 cm
1. csomag súlya	4,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	5,0 cm
2. csomag szélessége	1,0 cm
2. csomag hossza	8,0 cm
2. csomag súlya	40,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	500
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	2,178 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------