



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG
Szerelési hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa	Biztonsági szelep
Kábelbemenet	2 kitörés Pg 11 2 kitörés Pg 13,5 3 biztonsági szelep Pg 16 2 kitörés Pg 21/11
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 1 lemezek 1 külön tömítőgyűrű
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Tömítés: polietilén (PE) hab Lemez: ABS 30% üvegszállal

Kiegészítő jellemzők

Szín	Lemez: szürke (RAL 7035)
Kivágások száma	Előre jelzett furat
Magasság	105 Mm 15 mm
Szélesség	223 Mm Valós: 230 mm
Mélység	105 mm
Nettó súly	0,198 kg
Vastagság	1 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	14,0 cm
1. csomag hossza	23,0 cm
1. csomag súlya	198,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------