



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhöz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG
Szerelési hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa	Biztonsági szelep
Kábelbemenet	2 kitörés Pg 11 2 kitörés Pg 21/11 3 biztonsági szelep Pg 13,5 4 kikönnyítés Pg 16 4 kikönnyítés Pg 13,5 5 kikönnyítés Pg 16 4 kikönnyítés Pg 29/16 2 kitörés Pg 36/29
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 1 lemezek 1 külön tömítőgyűrű
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Tömítés: polietilén (PE) hab Lemez: ABS 30% üvegszállal

Kiegészítő jellemzők

Szín	Lemez: szürke (RAL 7035)
Kivágások száma	Előre jelzett furat
Magasság	105 Mm 15 mm
Szélesség	Valós: 280 mm 259 mm
Mélység	105 mm
Nettó súly	0,14 kg
Vastagság	1 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,500 cm
1. csomag szélessége	10,500 cm
1. csomag hossza	26,000 cm
1. csomag súlya	149,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm

2. csomag súlya	6,380 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	320
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	59,040 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------