



### Fő jellemzők

|                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial                                                               |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék                                                   |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Teleszkópos sín                                                       |
| Application                                | PC alkalmazás<br>Többcélú                                             |
| For enclosure nominal dimensions           | -                                                                     |
| Szerelési támogatás                        | Közvetlen rögzítés a hátsó betéteken<br>4 db 15, 20 vagy 20 mm-es rúd |
| Termékcsalád kompatibilitása               | Spacial Spacial SFHD<br>Spacial Spacial SM                            |
| Készülék összetétel                        | Rögzítőelemek<br>2 teleszkópos sínek                                  |
| Mennyiség készletenként                    | 1 darab                                                               |

### Kiegészítő jellemzők

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Anyag                               | Acél                |
| Felületkezelés                      | Horganyzott         |
| Állandó engedélyezhető teljesítmény | 25 kg 10 percenként |
| Mélység                             | Névleges : 600 mm   |

### Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 2,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                | 70,5 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 14,0 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 1,466 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                        |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                           |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                        |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                        |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                        |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                      |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                        |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                       |

Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|