



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Oszloptalp
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 2 oldalsó felosztás
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín	Talpatzat: szürke (RAL 7035)
Magasság	200 mm
Szélesség	994 mm
Mélység	250 mm

Környezet

IP védettségi szint	IP44
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,0 cm
1. csomag szélessége	21,0 cm
1. csomag hossza	102,0 cm
1. csomag súlya	7,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	96 cm
2. csomag súlya	193 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre