

## PKF16F714

PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P  
+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros



### Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa              |
| Termék vagy alkatrész típusa | Aljzat               |
| Készülék rövid neve          | PratiKa Unika aljzat |
| Aljzat, foglalat kategória   | Kisfeszültség        |
| Pólusok megnevezése          | 3P + F               |
| Hálózat típusa               | AC                   |
| Aljzat szabványa             | Ipari                |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerelési mód                                          | Panelra szerelhető                      |
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája               | Hajlított                               |
| [In] névleges áramerősség                              | 16 A                                    |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                         | 100...133 V                             |
| Hálózati frekvencia                                    | 50/60 Hz                                |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 4 h                                     |
| Aljzat, foglalat anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer      |
| Érintkezők anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz            |
| Csatlakozások - bekötési pontok                        | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel keresztmetszete                                  | 1...4 mm <sup>2</sup>                   |
| Nettó súly                                             | 0,167 kg                                |
| Alapméretek                                            | 65 x 85 mm                              |
| Magasság                                               | 85 mm                                   |
| Szélesség                                              | 81 mm                                   |
| Mélység                                                | 105 mm                                  |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                       |
| Feszültség színe                                       | Sárga                                   |

### Környezet

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok                                    | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2                |
| IP védettség fok                              | IP671 megfelel MSZ EN 60529               |
| IK védettség fok                              | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási képesség                       | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1             |
| Relatív páratartalom                          | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C ( 86400 s )                         |

### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 8,1 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 8,5 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 10,5 cm |
| 1. csomag súlya                     | 491,0 g |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                     |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>      |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                     |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a> |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                   |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                    |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|