

## PKY32W423

MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat,  
2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, gyorscsatlakozás



### Fő jellemzők

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl   |
| Termék vagy alkatrész típusa | Aljzat        |
| Készülék rövid neve          | Mureva socket |
| Aljzat, foglalat kategória   | Kisfeszültség |
| Pólusok megnevezése          | 2P + E        |
| Hálózat típusa               | AC            |
| Aljzat szabványa             | Ipari         |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Szerelési mód                                          | Falra szerelhető                   |
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája               | Hajlítót                           |
| [In] névleges áramerősség                              | 32 A                               |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                         | 200...250 V                        |
| Hálózati frekvencia                                    | 50/60 Hz                           |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 6 h                                |
| Aljzat, foglalat anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz       |
| Csatlakozások - bekötési pontok                        | Gyorscsatlakozó-aljzat             |
| Kábel keresztmetszete                                  | 2,5...6 mm <sup>2</sup>            |
| Kábel külső átmérője                                   | 21 mm                              |
| Menet típusa                                           | M25                                |
| Nettó súly                                             | 0,28 kg                            |
| Magasság                                               | 160 mm                             |
| Szélesség                                              | 106 mm                             |
| Mélység                                                | 145 mm                             |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                  |
| Feszültség színe                                       | Kék                                |

### Környezet

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok                                    | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2                |
| IP védettségi fok                             | IP44 conforming to MSZ EN 60529           |
| IK védettségi fok                             | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási képesség                       | 750 °C megfelel IEC 60695-2-1             |
| Relatív páratartalom                          | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C ( 86400 s )                         |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 9 cm     |
| 1. csomag szélessége                 | 11,9 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 16 cm    |
| 1. csomag súlya                      | 253 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 6        |
| 2. csomag magassága                  | 18 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 26,6 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 27 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 1,7 kg   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 12       |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 3. csomag súlya                      | 3,887 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                             |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>              |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                          |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                            |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|