



#### Fő jellemzők

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Termékválaszték                            | Pragma              |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Terelőlap           |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék |

#### Kiegészítő jellemzők

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Szekrény szerelése               | Felület           |
| 18 mm-es modulok száma soronként | 24                |
| Szekrény anyaga                  | Technikai műanyag |

#### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 10,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 2,0 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 44,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 230,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 30       |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 40,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 60,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 7,666 kg |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                         |
| REACH rendelet                                                 | REACH Nyilatkozat                                                                            |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                         |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                         |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet                                            | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                                       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | Igen                                                                                         |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | A Termék Környezeti Profilja                                                                 |

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Körkörösségi profil                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék                                  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|