



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	TB
Termék vagy alkatrész típusa	Sorkapocsos csatlakozó
Mennyiség készletenként	2 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

[In] névleges áramerősség	160 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	800 V
A sorkapcsok száma	2
Tartománykompatibilitás	Pragma

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	19,5 cm
1. csomag súlya	103,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	35
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,133 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------