



Fő jellemzők

Range of product	Resi9
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	Resi9 SWITCH
Pólusok megnevezése	2P
Szabványok	IEC 60669-2-4

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	63 A -400 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző	Igen
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	80 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	85 mm
Nettó súly	0,15 kg
Mechanikai tartósság	2500 ciklus
Elektromos élettartam	2500 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm ² - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - rugalmas

Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,900 cm
1. csomag szélessége	3,600 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	157,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	8,500 cm

2. csomag szélessége	9,500 cm
2. csomag hossza	22,100 cm
2. csomag súlya	997,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	12,385 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------