



Fő jellemzők

Range of product	Resi9
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	Resi9 SWITCH
Pólusok megnevezése	4P
Szabványok	IEC 60669-2-4

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	63 A -400 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	4,2 kA
Névleges feltételes rövidzárlati áram	6 kA
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	1,26 kA ideig 300 ms
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző	Igen
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	8
Magasság	80 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	85 mm
Nettó súly	0,305 kg
Mechanikai tartósság	50000 ciklus
Elektromos élettartam	20000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm ² - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - rugalmas

Környezet

IP védettségi szint	IP20 IP40 (moduláris szekrény)
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	7,2 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	316,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,0 cm
2. csomag hossza	22,2 cm
2. csomag súlya	1,001 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	12,497 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------