



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Function	Keret
Sorolás száma	5-ös sorolás
Telepítési irány	Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitása	Sedna csatlakozóaljzat
Cover frame color	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Magasság	80 mm
Szélesség	370 mm
Mélység	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Nettó súly	0,061 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	37,000 cm
1. csomag súlya	49,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	4,591 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------